

品番：EA353AR-15

品名：635mm 腕カバー(溶接用・牛革)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/06 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0087ページ		



袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます

仕様

全長	635mm(片袖当り)	最大幅	約300mm
手首幅	約110/130mm	肩口幅	約300mm
材質	牛床革(スプリットレザー)	入数	1双
重量(g)	約375(片袖当り)		
ケブラー縫製			
調整可能なストラップ付			
火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。			
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.