

品番 : EA353AT-33

品名 : [XL] 手袋(溶接用・牛革)



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/17 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0090ページ		



サイズについて
LL ⇄ XL、3L ⇄ 2XL

※表記と実寸法は多少の誤差があります。

ケブラーの特性

- ・ケブラー繊維は耐熱性に優れています。
- ・強度に大きな変化がありません。
- ・その最大の特長は高強度、高弹性率にあります。また、耐熱性、耐火性、耐酸性、耐薬品性、柔軟性など、柔軟で丈夫な特徴を持っています。
- ・ケブラーは太陽光、紫外線などにさわると色あせたりする場合があります。しかし、UVカット機能がある場合は、その機能が低下することになりますので、使用時は窓ガラスやUVカットフィルムなどを設けてカバーするのが有効です。

カタログ訂正

25/02/13 全長の訂正。誤:340mm、正:335mm(9025 No.56)

内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です

仕様

サイズ	XL	全長(mm)	335
掌周り(mm)	295	中指長さ(mm)	87
厚み	3.1mm	カフス長	約135mm
袖口幅	約190mm	材質	本体:牛床革 本体内側:クッションコア張り カフス内側:コットンライナー
耐熱温度	約350°C		

内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。

耐炎性ケブラー糸縫製

親指内側と手の平の一部に補強付

指部分マチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

