

品番：EA353BT-192

品名：[M/女性用] メカニクスグローブ(合成革)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



### 仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	FFTAB-55-520
シリーズ	WOMENS(女性向けモデル)	サイズ	M
全長	220mm	掌周り	190mm
中指長さ	83mm	厚み	0.6mm
重量	60g	材質	手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地
カラー	コバート	規格	EN388 2111X

ウーマンズモデルで、女性の骨格に合わせて再設計された専用フィット

通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。

軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。

指の裏面に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。

CoolPlusRの織りメッシュ手の甲部分は、作業中の熱の蓄積を減らします。

フルラップデザインで着脱しやすいです。

シームレスに包み込む指先デザインでフィット感と操作性を向上させました。

指先補強で耐久性があります。

2ピース構造の手のひら部分が素材のたるみを軽減します。

リスト部ヘナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.