


品番：EA353BT-233A

品名：[L] メカニクスグローブ(合成革/黒)



販売価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 111 (2026/02/13 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2190ページ		



仕様

メーカー	MECHANIXWEAR[メカニクスウェア]	型番	MG-05-010
シリーズ	ORIGINAL	サイズ	L
全長(mm)	225	掌周り(mm)	220
中指長さ(mm)	90	材質	手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚み(mm)	0.8	カラー	ブラック
仕様	洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応		
マジックテープ止			
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。			
織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。			
縫製が手の甲の生地のたるみを減らし、動きやすさを向上させます。			
グリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。			
軽量のTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。			

合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。

タッチスクリーン対応の0.8mm合成皮革は器用さと耐久性の完璧な融合を提供します。

通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.