

品番：EA353BT-306

品名：[S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	MECHANIX WEAR(メカニクスウェア)	型番	MPT-78-008
シリーズ	M-Pact	サイズ	S
全長	230mm	掌周り	220mm
中指長さ	80mm	厚み	0.8mm
重量	149g	材質	手の平: 合成皮革 手の甲: ニット生地
カラー	マルチカム	規格	EN388 2121XP ANSI 3 ABR

新しいTPRナックルおよび指のデザインは、保護機能を損なうことなく、柔軟性と器用さを向上させます。

AirHammerパームパディングデザインは、手の外側を包み込み、機能的で保護的な表面を作り出します。

リスト部ヘナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

2mmのD3O衝撃吸収・振動拡散パームパディングは、ダブルステッチされたグリップ素材で包まれています。

耐水性、耐摩耗性のリップストップ素材が手の甲を覆い、狭い場所で作業する際の引っかかりのリスクを減少させます。

延長されたフック&ループ式のリストクローザーデザインは、しっかりとしたフィット感を提供します。

補強された人差し指と親指は耐久性を強化し、リブ模様のスタンプパターンがグリップ力を向上させます。

親指周りにLock Ringパターンを施し、高摩耗エリアの耐久性を強化、縫い目からの劣化やほつれを防ぎより長持ちします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.