品番: EA353BT-352

品名: [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革)



販売価格	4,400円 (税抜)/ 4,840円(税込)				
カタログ価 格	4,400円(税抜)/4,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 16:45現在)				
商品入数	1	販売単位	双		
カタログ ページ					











ウーマンズモデルで、女性の骨格に合わせて再設計された専用フィット

仕様

メーカー	MECHANIXWEAR[メカニックスウェ ア]	型番	MSD-55-520
シリーズ	WOMENS (女性向けモデル)	サイズ	М
全長(mm)	192	掌周り(mm)	185
中指長さ(mm)	73	厚み(mm)	0.5
材質	手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパン デックス	カラー	コバート
重量(g)	61	規格	EN388 1121X

クロージャー部分にサーマル・プラスチック・ラバー(TPR)を採用して、しっかりフィットします。

リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。

通気性の高いTrekDryR(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。

手の構造に基づいたステッチのダーツが自然な湾曲に馴染んで高精度なフィット感を生み出します。

0.5mm AX-Suedeによる鋭敏な装着感

関節部分の柔軟な伸張性により、トリガーフィンガーの可動性が違います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.