

品番 : EA353BW-161

品名 : [M] メニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)



販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/12 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



機能的な指なし構造で火器の操作時にも妨げにならない高い操作性を実現しつつM-Pactならではの信頼できるナックルプロテクションを備えています。

仕様

メーカー	MECHANIXWEAR[メニクスウェア]	型番	MPF-55-009
シリーズ	M-Pact	サイズ	M
全長(mm)	215	掌周り(mm)	220
中指長さ(mm)	36	厚み(mm)	0.8
材質	手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材	カラー	コバート
重量(g)	140	規格	EN388 2121XP

洗濯機洗い可

タッチスクリーン対応

手にぴったりフィットするTrekDryR素材が手のムレを防ぎ、快適さを保ちます。

熱可塑性ゴム(TPR)による衝撃保護は、EN388規格の衝撃基準を満たしています。

熱可塑性ゴム(TPR)がしっかりとしたフィット感を実現します。

合成皮革の手の平部分にはArmortex補強が施され、グリップ力と耐久性が向上しています。

リスト部ヘナイルон製ループが付きで持運びに便利です。

フィンガーレスデザインにより、親指・人差し指・中指の動きを妨げず、最適な操作性を提供します。

D3Oの手の平パッドが衝撃や振動を吸収します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.