

品番：EA353BZ-102

品名：[M] メカニクスグローブ(耐針・耐切創/難燃)



販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/22 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



仕様

メーカー	MECHANIXWEAR[メカニックスウェア]	型番	NSLE-55-009
シリーズ	NEEDLE STICK	サイズ	M
全長(mm)	205	掌周り(mm)	230
中指長さ(mm)	80	厚み(mm)	2.5
材質	本革	規格	・EN388:2016規格 耐切創レベルXF ・ANSI規格 耐切創レベルA7
タッチスクリーン対応			
高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。			
ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。			
指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。			
調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。			
最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。			
AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。			
全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.