

品番：EA354AB-204

品名：[XL/265mm] 手袋(天然ゴム張り・撥水・防寒)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/16 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2226ページ		



サイズについて  
LL ⇄ XL、3L ⇄ 2XL  
※製品と実サイズはメーカーによって誤差があります。

サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	厚み(mm)	リストカラー	重量(g)
LL	245	215	80	1.8	グレー	85±6
XL	265	225	84	1.8	グレー	91±6
3L	285	235	88	1.8	グレー	97±6
2XL	305	245	92	1.8	グレー	103±6



## 仕様

メーカー	東和コーポレーション(TOWA)	型番	328
商品名	パワーグラブサーモ	サイズ	XL
全長(mm)	265	掌周り(mm)	225
中指長さ(mm)	84	材質	樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ナイロン、ポリエステル
厚み(mm)	1.8	カラー	オレンジ
リストカラー	グレー	重量(g)	91±6

### 撥水防寒背抜き手袋

水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。

裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。

ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工

13ゲージ編

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.