

品番：EA354BD-72F

品名：[L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー-無/50枚)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,820円(税抜)／4,202円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 3,820円(税抜)／4,202円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2025/05/06 16:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 50                            | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 2262ページ                       |      |   |



加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

仕様

|                                                             |       |    |            |
|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------|
| サイズ                                                         | L     | 全長 | 約240mm     |
| 厚さ                                                          | 0.2mm | 材質 | ニトリルゴム100% |
| 入数                                                          | 50枚入り |    |            |
| パウダーなし                                                      |       |    |            |
| ロールカフ                                                       |       |    |            |
| 加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。                          |       |    |            |
| 左右兼用                                                        |       |    |            |
| 生分解性に優れた手袋です。                                               |       |    |            |
| 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。                |       |    |            |
| 独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 |       |    |            |
| 食品や薬物を用いる作業に使用することができます。                                    |       |    |            |
| ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。                                    |       |    |            |
| 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺しに対する耐性があります。                      |       |    |            |
| 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。                                 |       |    |            |

代替品



品番 EA354GA-29B

コメント L 厚み0.1mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.