

品番：EA354BE-31

品名：[S] 手袋(耐切創/ステン系・ポリエステル・ニトリルコート



販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 81 (2026/03/24 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2186ページ		



品番	EA354BE-31
品名	[S] 手袋(耐切創/ステン系・ポリエステル・ニトリルコート
サイズ	S
材質	繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm)	260
中指長さ(mm)	75
掌周り(mm)	185
厚み(mm)	1.83
カラー	ブルー
ANSI規格 耐切創レベル	A4
EN388:2016規格 耐切創レベル	XD
特徴	水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。 ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります



品番	EA354BE-31
品名	[S] 手袋(耐切創/ステン系・ポリエステル・ニトリルコート
サイズ	S
材質	繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm)	260
中指長さ(mm)	75
掌周り(mm)	185
厚み(mm)	1.83
カラー	ブルー
ANSI規格 耐切創レベル	A4
EN388:2016規格 耐切創レベル	XD
特徴	水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。 ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります

仕様

サイズ	S	材質	繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm)	260	中指長さ(mm)	75
掌周り(mm)	185	厚み(mm)	1.83
カラー	ブルー		
ANSI規格 耐切創レベルA4			
EN388:2016規格 耐切創レベルXD			
水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。			
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります			

代替品

	品番 EA354HB-11 コメント S
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.