

品番：EA354BG-2

品名：[M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmホ° リウレタン/5双)



販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/04 00:39現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	2199ページ		



#### 仕様

メーカー	ダイヤゴム	型番	ダイローブ20
サイズ	M	全長(mm)	300
掌周り(mm)	226	中指長さ(mm)	75
厚み	0.2mm	材質	ポリウレタン
入数	5双	用途	印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
色	半透明		

耐油、耐溶剤性、耐摩耗性

裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。

極薄タイプ

有機溶剤飛沫防止に

パウダーフリー

柔らかく軽い。作業性に優れます。

使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。

ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.