

品番 : EA354BN-32

品名 : [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/06 11:52現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ			



品名	EA354BN-32
規格	ニトリルゴム
色	ブルー
厚み	手のひら: 約0.12mm 指先: 約0.16mm
入数	100枚

サイズ	S
全長	230mm
掌周り	160mm
中指長さ	75mm
掌幅	86mm

材質	ニトリルゴム
特徴	高い強度と伸縮性、内面処理により装着がスムーズです。



仕様

メーカー	日本製紙クレシア (CRECiA)	型番	69271
商品名	プロテックガード	サイズ	S
全長	230mm	掌周り	160mm
中指長さ	75mm	掌幅	86mm
厚み	手のひら: 約0.12mm 指先: 約0.16mm	材質	ニトリルゴム
入数	100枚		

JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋です。

低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。

薬品・化学物質の飛沫からの手の保護します。

高い強度と伸縮性

内面処理により装着がスムーズです。

指先エンボス加工でつかみやすい

独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい

RoHS指令適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.