

品番：EA354BN-34

品名：[L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/03/06 11:52現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | | | |



| | |
|----|------------------------------|
| 品名 | プロテクトガード |
| 規格 | 2 |
| 単位 | 100枚 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 色 | ブルー |
| 厚み | 手のひら: 約0.12mm 指先: 約0.16mm |

| | |
|----|------------------------------|
| 規格 | 2 |
| 単位 | 100枚 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 色 | ブルー |
| 厚み | 手のひら: 約0.12mm 指先: 約0.16mm |

| | |
|----|------------------------------|
| 規格 | 2 |
| 単位 | 100枚 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 色 | ブルー |
| 厚み | 手のひら: 約0.12mm 指先: 約0.16mm |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------|-----|--------|
| メーカー | 日本製紙クレシア (CRECiA) | 型番 | 69273 |
| 商品名 | プロテクトガード | サイズ | L |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 85mm | 掌幅 | 107mm |
| 厚み | 手のひら: 約0.12mm 指先: 約0.16mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 100枚 | | |

内面処理により装着がスムーズです。

高い強度と伸縮性

JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋です。

低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。

RoHS指令適合

薬品・化学物質の飛沫からの手の保護します。

ラテックスフリー、パウダーフリー

指先エンボス加工でつかみやすい

独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.