

品番：EA354BX-13

品名：[XL] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン)



販売価格	4,800円(税抜)／ 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／ 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/03/28 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



耐切創手袋規格 ANSIについて

ANSIとは、米国家標準規格 (American National Standards Institute) のことで、アメリカ国内における工業分野の標準規格の開発を行っている組織です。

耐切創性能の試験については、刃割・鋭利という機械を使用し、直線状の刃に両手を掛けながらスライドさせ、その使用に耐えられる回数により評価されます。

耐切創レベル

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

100%

仕様

サイズ	XL	材質	スポンジネオプレン、ケブラー
全長(mm)	260	掌周り(mm)	254
中指長さ(mm)	85	厚み(mm)	ネオプレンコーティング:1.6 ケブラー:0.5
カラー	グレー		
ANSI規格 耐切創レベルA4			
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます			
間での作業も快適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.