

品番：EA354E-107

品名：[L] 手袋(耐切創/PUコート)



販売価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2186ページ		



耐切創手袋規格 ANSIについて
ANSIとは、米国標準規格協会 (American National Standards Institute) のことで、アメリカ国内において、主に労働現場での安全を目的として制定された規格です。
耐切創性能の試験については、刃物(100という硬度を有する)が鋼線(0.1mm)に接触する回数(サイクル)で、その回数に耐えられる回数により評価されます。
耐切創レベル
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
100+
100

仕様

サイズ	L	全長(mm)	255
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	90
厚み	0.5mm	材質	樹脂部: ポリウレタン、 繊維部: 高強度ポリエチレン
リストステッチカラー	白		
ANSI規格 耐切創レベルA4			
柔軟性に優れています。			
15ゲージ			
ポリウレタンコーティング			
優れたグリップ力と柔軟性を兼ね備えており、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。			
切創・突き刺し・摩耗に対する確かな保護性能を発揮します。			

代替品

品番	EA354E-107A
コメント	品番変更(仕様変更無し)



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.