

品番：EA354E-122

品名：[L] 手袋(耐切創/ニトリルコート)



販売価格	905円(税抜)／996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜)／996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



規格	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
耐切創レベル	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ANSIとは、米国国家規格協会 (American National Standards Institute) のことで、アメリカ国内における工業分野の標準規格の策定を行っている組織です。
耐切創性の試験については、TEM-590という規格を準拠し、鋼製の刃に鋼線を挟み込み、スライドさせ、その角隅に与えられる圧力により評価されます。

耐切創レベル
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

仕様

サイズ	L	材質	樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:高強度ポリエチレン
全長(mm)	255	掌周り(mm)	205
中指長さ(mm)	85	厚み	1.0mm
ANSI規格 耐切創レベルA4			
13ゲージ			
蛍光色で視認性に優れています。			
ニトリルゴムコーティング			
視認性の高い色により、暗所や混雑した作業現場でも作業者の存在をしっかりとアピールし、安全性を向上させます。			
視認性と保護性能の両立を求める現場に最適な一双です。			

代替品

	品番EA354HA-18 コメント違い:厚み、全長、材質など
--	--

