

品番 : EA354EH-1

品名 : M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,990円(税抜) / 3,289円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,990円(税抜) / 3,289円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/10 15:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1795ページ2185ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|---|----|-------|
| メーカー | マックス | 型番 | MT737 |
| サイズ | M | 全長 | 190mm |
| 材質 | 基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ) 73%、ナイロン27% 指先部分:ポリエステル(PUコーティング) | 仕様 | 左右兼用 |
| 高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用 | | | |
| ガラス片やカッター等から指を守ります。 | | | |
| 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 | | | |
| 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。 | | | |
| EN388:2003規格 耐切創レベル4 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.