

品番：**EA354GD-2B**

品名：[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双



販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/07/02 12:24現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	2184ページ		



#### 仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	341
サイズ	M	全長(mm)	230
掌周り(mm)	185	中指長さ(mm)	77
入数	10双	材質	樹脂部:天然ゴム 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み	1.1mm	カラー	パープル
用途	農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/ 食品関連業/建築・設備メンテナンス 業などに。		

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。

特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。

天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。

手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。

手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いすべり止め効果を発揮します。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりやすく、細菌の増殖を抑えます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.