

品番：EA354GH-1

品名：[M/600mm] 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)



販売価格	1,450円(税抜)／1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜)／1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2025/08/04 11:58現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2260ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	140
サイズ	M	全長(mm)	600
掌周り(mm)	200	中指長さ(mm)	77
材質	手袋表・腕カバー:塩化ビニール 手袋裏:レーヨン・綿	厚み(mm)	0.6
重量	152g	カラー	ピンク
用途	農業・水産業・漁業・清掃サービス業などに。		

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。

手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。

裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。

厚みのある裏毛つき手袋ですが、使いやすいやわらかな仕上がりです。

傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。

独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。

裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑え、いやな臭いの発生を防止します。

腕カバー部分はゆったりとしており、作業がしやすく、ぬぎはめしやすくなっております。

塩化ビニル樹脂製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。

吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.