

品番：EA354GH-21A

品名：[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/05/18 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2200ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	774
サイズ	M	全長(mm)	650
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	75
材質	表:ニトリルゴム 裏:ポリエステル・綿	厚み(mm)	1.0
用途	農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。		

指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。

裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き

傷つきやすい指先は4重にコーティングし、強化しています。

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。

裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。

裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

代替品



品番 EA354BW-61

コメント 厚み0.5mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.