

品番 : EA354GJ-32

品名 : [L] 手袋(耐切創/ポリエスチル・ステンレス糸ゴムコート)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



耐切創手袋規格 CE EN 388について
耐切創手袋としての検査基準は、以下の要領で
実施する。この規格は、手袋の耐切創性を評定する
手袋の上での面倒な計測をさせ、記録までの困難
を解消するため、手袋の表面に貼り付けられた
レーベルに記載された各部位の強度を用いて評定
を行う。レーベルは、手袋の内側に貼付してある。
(作業により割れ割れが発生するので、必ず当
該手袋の規格に記載されたものと比較しておこな
う。)
耐切創レベル
0 1 2 3 4
弱い 強い

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	S-TEX300
サイズ	L	カラー	本体:ブラック 裾:ブルー
全長	260mm	厚み	1.6mm
掌周り	215mm	中指長さ	80mm
重量	110g	材質	樹脂部分:天然ゴム、 繊維部分:ポリエスチル(ステンレスワ イヤー混合糸)、天然ゴム
用途	清掃・サービス業、運輸・物流業、自動 車関連業、土木・建築業	入数	1双

EU規格CE EN388耐切創レベルXD

10ゲージ

滑止加工

ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。

手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。

繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

代替品



品番	EA354HB-8
コメント	仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.