

品番：EA354GJ-66

品名：[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム)



販売価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
カタログ価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/28 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	S-TEX KV3
サイズ	M	材質	樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他
全長(mm)	250	掌周り(mm)	210
中指長さ(mm)	78	厚み(mm)	1.6
カラー	本体:ブラック 裾:レッド	用途	清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。

ANSI規格 耐切創レベルA8

EN388:2016規格 耐切創レベルXF

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。

手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。

天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てます。

人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

#### 代替品



品番 EA354HA-12

コメント M

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.