


品名：[LL]手袋(耐切創/ホ° リエステル・ステンレス系ニトリルコート)



販売価格	1,910円(税抜)／2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜)／2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/24 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



メーカー	ショーワグローブ	型番	S-TEX 377SC
サイズ	LL	材質	【手袋本体】 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、ナイロン、ステンレススチール、その他 【カフ】 樹脂部:塩化ビニル(可塑剤) 繊維部:ポリエステル
全長(mm)	310	掌周り(mm)	235
中指長さ(mm)	81	厚み(mm)	1.2
入数	1双	重量	66g
カラー	ブルー	用途	清掃・サービス業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。
注意	※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。 ※耐熱性規格(EN 407:2004)の表示は、あくまで材質の性能を説明したも		

	のとなり、使用を推奨するものではありません。 ※防災・難燃性能を有した手袋ではありません。直接炎には触れないでください。	
ANSI規格 耐切創レベルA4		
EN388:2016規格 耐切創レベルXD		
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。		
裾部分の幅広いカフにより、脱ぎはめしやすく、液体等の飛沫を防ぎます。 また、カフが広がっているため、作業中のムレを低減します。		
独自開発した特殊な手型を使用し製造することで、高いフィット感と作業性を実現。 手にフィットするため、作業がしやすい。		
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。		
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。		
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。		

代替品

	品番	EA354GJ-154
	コメント	仕様確認して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.