

品番：EA354JB-4

品名：[LL] 手袋(耐切創/ナイロン、HPPE・ニトリルゴムコート)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/04/22 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2186ページ		



メカニクスウェア	サイズ表	単位
全長	260mm	mm
中指長さ	85mm	mm
掌周り	200mm	mm
厚み	1mm	mm

耐切創規格 ANSI	A3
耐摩耗性規格	レベル4

耐切創手袋規格 ANSIについて
ANSIには、米国家業規格協会 (American National Standards Institute) のこと。アメリカ国内における工業分野の標準規格の制定を行っている組織です。
耐切創性の規格については、TEM-100という規格を参照し、耐切創の性能を測定するためのテストが実施され、その結果に基づいて耐切創レベルが決定されます。
耐切創レベル
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

ゲージについて
ゲージは、繊維の太さを表す単位で、ゲージが大きいほど繊維が太くなり、ゲージが小さいほど繊維が細くなります。
ゲージ
18ゲージ

仕様

メーカー	MECHANIX WEAR (メカニクスウェア)	型番	S2EP-33-010
シリーズ	スピードニット	サイズ	LL
全長	260mm	掌周り	200mm
中指長さ	85mm	厚み	1mm
材質	樹脂部: ニトリルゴム 繊維部: HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー	カラー	ブルー
重量	70g		

ANSI規格 耐切創レベルA3

EN388:2016規格 耐切創レベルXC

ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。

18ゲージ

耐摩耗性、耐切創性に優れています。

タッチスクリーン対応

洗濯機洗い可

鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.