

品番：EA354KA-3

品名：[L/230mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー)



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/06 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2180ページ		



耐切創手袋規格 CE EN 388について  
耐切創手袋として、この規格規格は、目的規格である  
EN388規格を適用しています。  
手袋の上で指差しを保護し、切れるまでの距離で  
しるしの付いた手袋です。  
レベルは1から5に分かれ、5が最高レベルとなります。  
一般的にレベルが高くなるほど切れるまでの距離が長  
くなります。  
作業による疲労が軽減されるので、安全作業を  
促進し、作業に合った手袋の選択となります。)



ケブラーの特性  
●ケブラーは、繊維の強度が非常に高く、耐切創性が  
優れているケブラー繊維です。  
●この繊維の特性は、耐切創性、耐熱性に  
優れています。耐熱性、耐切創性、  
耐燃性、耐油性を備えており、幅広い用途に  
適用することができます。  
●ケブラーは、繊維の強度が非常に高く、耐切創性が  
優れているケブラー繊維です。  
●この繊維の特性は、耐切創性、耐熱性に  
優れています。耐熱性、耐切創性、  
耐燃性、耐油性を備えており、幅広い用途に  
適用することができます。



### 仕様

サイズ	L	全長(mm)	230
掌周り(mm)	200	中指長さ(mm)	80
入数	1双	材質	ケブラー紡績糸100%
厚み(mm)	3	カラー	本体:イエロー 裾:ホワイト
7ゲージ			
鋼板のバリを持つ作業で手を保護			
耐切創、難燃性に優れています。			
作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。			
EN388:2016規格 耐切創レベル4C			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.