

品番：EA354MA-17A

品名：[XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/06/11 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2183ページ		



**ニトリルゴムの特性**  
アクリルニトリルとブタジエンゴムも配合した高弾力性・高耐久性のニトリルゴムをコーティングし、素手の感覚を活かせる仕様の仕様が特徴です。また、ニトリルゴムの特性として、油・油脂・溶剤に優れた耐油性・耐薬品性を発揮します。また、ニトリルゴムの特性として、油・油脂・溶剤に優れた耐油性・耐薬品性を発揮します。

品番	サイズ	全長(mm)	中指長さ(mm)	厚み(mm)	材質	カラー
EA354MA-17A	XL	225	80	1.0	ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム	本体:オレンジ 手首:青・黄

### 仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE ORA
サイズ	XL	全長(mm)	225
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	80
厚み	1.0mm	材質	ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ	15ゲージ	カラー	本体:オレンジ 手首:青・黄

荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に

極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚を活かせる仕様となっています。

手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業でもストレスを感じずスムーズに作業ができます。

耐油性(掌部のニトリルゴム部分)

通気性があり長時間の作業でも快適です。

丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。

※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。

※製品は電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.