

品番：EA354MA-21

品名：[XL/225mm] 手袋(ニトリルゴ ムコート/イエロー)



販売価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/11 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2183ページ		



品番	EA354MA-21
品名	[XL/225mm] 手袋(ニトリルゴ ムコート/イエロー)
メーカー	3M
型番	GLOVE YEL
サイズ	XL
全長(mm)	225
掌周り(mm)	215
中指長さ(mm)	80
厚み(mm)	1.0
材質	ナイロン100%
掌部	発泡ニトリルゴム
カラー	イエロー
ゲージ	15ゲージ



ニトリルゴムの特性
アクリロニトリル/ブタジエン共重合体から成る発泡のニトリルゴムの特性として、長時間の作業でも蒸れにくい、透湿性が高く蒸れにくい、長時間の作業もストレスなく快適です。また、発泡のニトリルゴムの特性として、油や溶剤に強く、耐油性に優れています。

仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE YEL
サイズ	XL	全長(mm)	225
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	80
厚み(mm)	1.0	材質	ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ	15ゲージ	カラー	イエロー

荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に

手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくい、長時間の作業もストレスなく快適です。

手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。

丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。

掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。

EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2

代替品

品番	EA354MA-21A
コメント	変更点:なし



品番 EA354GD-63

コメント M-カ違い。仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.