

品番：EA354MB-2

品名：[L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)



販売価格	4,170円(税抜)／4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜)／4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/08/02 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2247ページ		



品番	EA354MB-2
品名	[L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
メーカー	3M
型番	GLOVE CUT4D
サイズ	L
全長(mm)	245
中指長さ(mm)	85
掌周り(mm)	215
厚み(mm)	1.5~1.8
ゲージ	13ゲージ
用途	金属・ガラス加工作業、建築・土木作業などに

作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。

仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE CUT4D
サイズ	L	全長(mm)	245
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	85
厚み(mm)	1.5～1.8	材質	本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ	13ゲージ	用途	金属・ガラス加工作業、建築・土木作業などに
高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップしています。			
手にフィットし細かい作業に最適です。			
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、通気性に優れて、ムレにくく長時間の作業でも快適です。(ナイロンメッシュにニトリルブタジエンラバーのマイクロポラスフォームを掌部にコーティング。)			
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。			
掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。			
EN388:2016規格 耐切創レベル4D			

代替品

	品番 EA354MB-2A コメント 変更点:なし
	品番 EA354GJ-82 コメント メ-カ違い。仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.