


品番：EA355BA-50A

品名：126x 78cm エプロン(耐透過性/EVOH)



販売価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/29 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2277ページ		



仕様

メーカー	ダイヤゴム	型番	ダイロートT1-N
サイズ	126×78cm	仕様	ポケット無
厚み	115 μmm	材質	エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、 裏地:ポリエチレン不織布 肩紐:ポリエステル 腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン
カラー	青		
ネックハンガー式			
フリーサイズ			
液体薬品用			
様々な溶剤や薬品の透過を防ぎ、経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。			
耐透過フィルムを使った耐溶剤用エプロン			
有機溶剤、酸・アルカリ等の多くの薬品に優れた耐透過性発揮します。			
ナイロン使用で柔らかく作業性良好。			
裏地に不織布を使用しており、丈夫です。			
パウダーフリー			

肩ひもはワンタッチで調整可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.