

品番 : EA365HA-10

品名 : AC100V/1000W ヒートガン



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/27 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



#### 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FV310-81
用途	冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	最高温度	530℃ (50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)
サイズ	240(W)×70(D)×190(H)mm	重量	600g
風速	360~600m/min	風量	0.15~0.25m <sup>3</sup> /min(150~250L/分)
プラグ形状	平型プラグ	コード長	1.8m

温度・風量 無段階コントロール機能搭載で作業効率が向上します。

蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用で、ヒーターは高性能、長寿命になります。

カートリッジ式ヒーターを採用、本体を分解することなくヒーター交換が可能です。

収縮チューブの加熱にも使えます。

自立作業時も転倒しにくい安全設計

持ち運びに便利なキャリングケース付き

RoHS規制対応

代替品



**品番** EA365RA-2C  
**コメント** ノズルアタッチメント付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.