

品番 : EA365HA-20

品名 : AC100V/1000W ヒートガンキット(温度調整付)



販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FV310-81※ESCOオリジナルセット品
セット内容	<6点セット> ヒートガン本体×1 ノズル(フック型)×1 ノズル(へら型)×1 ノズル取付ホルダー×1 シングルノズル×1 ケース×1	用途	フック型ノズル装着:全周加熱用 へら型ノズル装着:シュリンクなど幅の広い加工 ノズル取付ホルダー装着:単体でも集中加熱用 シングルノズル装着:曲げ加工用
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1000W
最高温度	530℃(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)	サイズ	本体:240(W)×70(D)×190(H)mm ケース:400(W)×230(D)×100(H)mm
重量	600g	風速	360~600m/min
風量	0.15~0.25m ³ /min(150~250L/分)	プラグ形状	平型プラグ
コード長	1.8m	ノズル(フック型)	全周加熱用

温度・風量 無段階コントロール機能搭載で作業効率が向上します。

蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用で、ヒーターは高性能、長寿命になります。

カートリッジ式ヒーターを採用、本体を分解することなくヒーター交換が可能です。

収縮チューブの加熱にも使えます。

自立作業時も転倒しにくい安全設計

持ち運びに便利なケース付き、市販の南京錠で施錠可能(ツル径φ5mmまで)

RoHS規制対応

※シングルノズルを使用の際は、取付ホルダーと組み合わせて使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.