

品番 : EA365HC

品名 : AC100V/1000W ヒートガン



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/15 13:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		



パテ剤の乾燥



パンケーキの成形



シールはがし



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	883-13
用途	パテの乾燥、収縮チューブの熱収縮、シールはがし、ビニールクロスの溶着、塩ビ加工の曲げ加工、樹脂の熱硬化、金属類への加熱などに	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	最高温度	500°C(ノズル口から10mmの位置で測定した値)
サイズ	260(W)×75(D)×190(H)mm	重量	750g(コードを除く)
風速	1250m/min	風量	0.2m ³ /min
プラグ形状	平型プラグ	コード長	1.94m
モーター寿命	約1000時間 ※連続使用により、寿命が短くなるかもしれません。		

高温・高風速タイプの工業用ドライヤー

※適用ノズルは下記のその他関連商品をご覧ください。

※本商品を連続使用の場合、モーター及びヒーターのために、8時間使用しましたら、1時間休ませるなどの少しクールダウンしながらご使用されることをお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.