

品番：EA365RH-11

品名：DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)

	販売価格	23,300円(税抜)／25,630円(税込)		
	カタログ価格	23,300円(税抜)／25,630円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 23:20現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



カタログ訂正 23/10/24 ●サイズ 誤:65×78×268(H)mm 正:165×78×268(H)mm (NO.54、55 963)

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RH18DA(NN)
電源	18Vリチウムイオン電池(EA813HF-17A)	温度	設定1:30～400度 設定2:30～550度
風量	設定1:200L/分 設定2:300L/分	サイズ	165×78×268(H)mm(EA813HF-17A装着時)
重量	1.3kg(EA813HF-17A装着時)	付属品	ノズル(丸)・ノズル(曲面)・ノズル(平面)
蓄電池(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売			
スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。			
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。			
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。			
フック・LEDライト付			
縦置き可能			
コードレス&液晶表示で使いやすさ抜群			

代替品

	品番 EA365RH-11A コメント 変更点:仕様
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.