

品番：EA365RH-11A

品名：DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)



販売価格		27,300円(税抜)／30,030円(税込)	
カタログ価格		27,300円(税抜)／30,030円(税込)	
在庫数		最新在庫: 0 (2026/03/31 21:07現在)	
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



充電式のため電源が確保できない現場でも使用できます。

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RH18DA(NNP)
用途	熱収縮チューブの加工・加熱包装・シールはがしに	温度	設定1:30～400度 設定2:30～550度
風量	設定1:200L/分 設定2:300L/分	連続使用時間	設定1:約21分(400℃設定時) 設定2:約17分(550℃設定時) ※EA813HF-17B使用時
サイズ	165×78×270(H)mm(EA813HF-17B装着時)	重量	1.3kg(EA813HF-17B装着時)
付属品	ノズル3種(丸・曲面・平面)、システムケース	バッテリー	18V リチウムイオン(別売)
充電器	AC100V(別売)		
※バッテリー・充電器別売			
フック・LEDライト付			
縦置き可能			
コードレス&液晶表示で使いやすさ抜群			
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。			

スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。

フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.