

品番 : EA365SC

品名 : AC100V/1300W ヒートガン



販売価格	37,100円(税抜)／40,810円(税込)		
カタログ価格	37,100円(税抜)／40,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 03:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GHG23-66
電源	100V(50~60Hz)	消費電力	1300W
温度	50~600°C(10°C単位調整可能)	風量	100~350L/分(0.1~0.35m³/分) (10段階調節可能)
温度測定精度	ノズル出口±10% ディスプレイ±5%	サイズ	245(W)×86(D)×201(H)mm
重量	1.0kg	コード長	1.7m

二重絶縁構造、電子無段变速

付属品	ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、ケース		
-----	------------------------	--	--

任意の温度・風量を4件までメモリ保存可能

熱処理が必要なあらゆる作業に。 LCDディスプレイ搭載で正確な温度・風量設定が可能。

LCDディスプレイ搭載

作業に合わせて温度と風量を4つメモリすることが可能。

異なる作業でもすぐに開始することができます。

取り外し可能な熱遮断カバー 特に狭いスペースで作業する時は、熱遮断カバーを取り外すことができます。
--

ニューエルゴノミクスデザインでラクラク作業
人間工学に基づいた新デザインはハイバランス。
ラバーグリップ装備ですべりにくく手にジャストフィットします。
もちろん固定作業での安定性も抜群です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.