

品番 : EA365V-6

品名 : AC100V/ 300W 小型ヒートガンセット



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/17 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-M50
温風温度	約350°C ※測定は吹出口より10mmの位置	風量	0.088m3/min
スイッチ	スライド式3段切替(切・送風・熱風)	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300W	重量	約240g(電源コード除く)
サイズ(W×D×H)mm	47×245×49	電源コード長	約1.8m(有効帳)
付属品	スプーンノズル、平形ノズル、集中ノズル(Φ7.5、Φ9.5、Φ11.5mm)、セミハードケース		

収納ケース、アタッチメントノズル5種類付き

現場に合わせた様々な熱風作業に使用できます。

コンパクトで使いやすい形状

シールはがし、塗装の乾燥に

落下防止ストラップ付き

<使用上の注意>

- ・固定運転中は作業場を離れないで下さい。無人運転は危険ですので絶対行わないで下さい。
- ・ヘアドライヤーではありません。送風口から高温の熱風が出ますので、人、動物には絶対に向けないで下さい。
- ・電源スイッチ部分に吸気口があります。手でふさがないように使用して下さい。

- ・熱風で連続使用を行った後は、3分以上送風運転をし、スイッチを切にして30分以上休ませてください。
- ・熱風運転での連続使用時間は2時間以内として下さい。
- ・モーター、ヒーターの寿命は、約300時間です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.