


品番 : EA366FA-40

品名 : 75mmx15m / #40 研磨紙ロール(乾式)



販売価格	6,110円(税抜)／6,721円(税込)		
カタログ価格	6,110円(税抜)／6,721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0602ページ1006ページ		



仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HNAR
商品名	ハイピッチロール	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ	75mm×15m	粒度	#40
基材	Cw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)
適合本体	研磨面幅75mm	入数	1巻

乾式研磨向けの研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

お好きなサイズにカットできるので経済的

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.