


品番：EA366FA-80

品名：75mmx15m/ #80 研磨紙ロール(乾式)



販売価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
カタログ価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0592ページ0967ページ		



仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	型番	HNAR
商品名	ハイピッチロールHN	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ	75mm×15m	粒度	#80
基材	Cw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)
適合本体	研磨面幅75mm	入数	1巻

乾式研磨向けの研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

好きなサイズにカットできるので経済的

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.