品番: EA366FB-400

品名:75mmx15m/#400 研磨紙ロール(乾-湿式)



販売価格	5,130円 (税抜)/ 5,643円(税込)					
カタログ価格	5,130円(税抜)/5,643円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 16:03現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログページ	0602ページ1006ページ					





仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HRAR
~ <i>I</i> J	二六年117 (10331AK)	主 田	HRAN
商品名	ハイピッチロールHR	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ	75mm×15m	粒度	#400
基材	Cw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)
適合本体	研磨面幅75mm	入数	1巻

乾式、湿式両用の研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

お好きなサイズにカットできるので経済的

目詰まりが少なくロングライフ

研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感を得られます。

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ