

品番：EA366FL-25

品名：100mmx15m/#120 研磨紙ロール(ハード・乾式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,280円(税抜) / 6,908円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,280円(税抜) / 6,908円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/23 22:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0592ページ0967ページ               |      |   |



#### 仕様

|      |                   |    |   |
|------|-------------------|----|---|
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR)   | 型番 | HGAR-H                                    |
| 商品名  | ハイピッチロール グランドスーパー | 用途 | 自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に |
| サイズ  | 100mm×15m         | 粒度 | #120                                      |
| 基材   | Cw(紙)             | 砥粒 | AA(アルミナ)                                  |
| 適合本体 | 研磨面幅100mm         | 入数 | 1巻  |

乾式研磨向けの研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

好きなサイズにカットできるので経済的

強化砥粒を使用し研削力重視の設計

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.