

品番 : EA366FM-8

品名 : 75mmx15m/#240 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,090円(税抜) / 5,599円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,090円(税抜) / 5,599円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 00:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0592ページ0967ページ               |      |   |



#### 仕様

|      |                   |    |   |
|------|-------------------|----|---|
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR)   | 型番 | HGAR-S                                    |
| 商品名  | ハイピッチロール グランドスーパー | 用途 | 自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に |
| サイズ  | 75mm×15m          | 粒度 | #240                                      |
| 基材   | Aw(紙)             | 砥粒 | AA(アルミナ)                                  |
| 適合本体 | 研磨面幅75mm          | 入数 | 1巻  |

乾式研磨向けの研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

好きなサイズにカットできるので経済的

強化砥粒を使用しロングライフ

ソフトタイプで目詰まりしにくい仕様

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

