

品番：EA366FN-6

品名：100mmx15m/#400 研磨紙ロール(乾・湿式)



販売価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0592ページ0967ページ		



#### 仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HRAR
商品名	ハイピッチロールHR	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ	100mm×15m	粒度	#400
基材	Cw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)
適合本体	研磨面幅100mm	入数	1巻

乾・湿式両用の研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

好きなサイズにカットできるので経済的

目詰まりが少なくロングライフ

研削・耐久性を向上させ良好な研磨感を得られます。

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

