

品番：EA366GC-12


品名：175mm ハンドラッパー(#240)




販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/02 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0590ページ		



●プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに！



●ドリル、バイトの再研磨後の修整に！



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲面の仕上げ すみの仕上げ
丸形やすり		丸みの仕上げ
角形やすり		直角を正確に 仕上げ
三角形やすり		直角の正確な 仕上げ

仕様

粒度	#240	全長	175mm
刃長	45mm	刃幅×厚み	12×5mm
材質	刃:C研粒、 ハンドル:ナイロン	重量	40g
プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに			
ドリル、バイトの再研磨後の修整に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.