




品番：EA366GC-15

品名：175mm ハンドラッパー(#600)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/02 19:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0590ページ		



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		凹部面の仕上げ すくい面の仕上げ
丸形ヤスリ		丸面の仕上げ
角形ヤスリ		角穴等の二面 仕上げ
三角形ヤスリ		溝底のバリ取り もとの面仕上げ

仕様

粒度	#600	全長	175mm
刃長	45mm	刃幅×厚み	12×5mm
材質	刃:C研粒、 ハンドル:ナイロン	重量	40g
プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに			
ドリル、バイトの再研磨後の修整に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.