

品番：EA366MC

品名：228x280mm 空研ぎペーパーセット(20枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/24 14:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0592ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-----|--|
| メーカー | 3M | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 木工生地および塗面の研磨・シーラー サーフェーサー研磨 金属塗装面研磨に |
| セット内容 | #80・120・180・320(各5枚入) | サイズ | 228×280mm |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | 布(Awt) |
| 入数 | 20枚 | | |

空研ぎ専用

表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。

Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。

基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.