

品番：EA366MC-150

品名：#150 空研ぎペーパー(5枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 440円(税抜) / 484円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 440円(税抜) / 484円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/11 04:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0592ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |  |    |                 |
|------|--|----|-----------------|
| メーカー | 3M   | 型番 | K/SHT 426U 150A |
| 用途   | 木工生地および塗面の研磨・シーラー<br>サーフェーサー研磨<br>金属塗装面研磨に | 粒度 | #150            |
| 砥粒   | シリコンカーバイド                                  | 基材 | Awt             |
| サイズ  | 228×280mm                                  | 重量 | 13g             |
| 入数   | 5枚   |    |                 |

空研ぎ専用

表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。

Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。

基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.