

品番：EA366MD-80

品名：# 80 空研ぎペーパー(50枚)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/11 04:18現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	0592ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	K/SHT 426U 80A
用途	木工生地および塗面の研磨・シーラー サーフェーサー研磨 金属塗装面研磨に	粒度	#80
砥粒	シリコンカーバイド	基材	Awt
サイズ	228×280mm	重量	25g(5枚あたり)
入数	50枚		

空研ぎ専用

表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。

Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。

基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.