

品番：EA366MK-240

品名：64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール



販売価格	745円(税抜)／ 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜)／820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 69 (2026/03/30 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0590ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	REF 240A 64
用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に	商品名	スティキット リフィールロール
粒度	#240	砥粒	シリコンカーバイド
基材	Awt	長さ	2.4m
幅	64mm	重量	40g
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。			
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。			
サンディングブロックにセットしてご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.