

品番 : EA366MK-400

品名 : 64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール



販売価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/03/30 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0590ページ		



#### 仕様

メーカー	3M	型番	REF 400A 64
用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に	商品名	スティキット リフィールロール
粒度	#400	砥粒	シリコンカーバイド
基材	Awt	長さ	3.1m
幅	64mm	重量	40g

切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。

表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。

サンディングブロックにセットしてご使用ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.